



# Linterna de trabajo ML011G / DML817



**XGT**  
**40V<sup>max</sup>**  
Li-ION

**18V**  
LITIO-ION

**12V<sup>max</sup>**  
LITIO-ION



Flujo luminoso máx.

ML011G / DML817

**300 lm**

Foto: ML011G



Foto: DML817



Foto: ML011G



Foto: DML817



**ML011G**

**XGT**  
**40V<sup>max</sup>**  
Li-ION

**USB**



**DML817**

**USB**



**XGT**  
**40V<sup>Li-ion</sup>**  
**max**

**18V**  
**LITIO-ION**

**12V<sup>max</sup>**  
**LITIO-ION**



### Luz LED

LED blanco luz diurna  
(con temperatura de color de 5.000K)



### Tres modos de iluminación

Equipado con 2 LED, uno para iluminación lateral y otro para iluminación ascendente, para una iluminación de gran angular.



Función de modo memoria: el aparato guarda el modo de iluminación en el momento en que se apaga manteniendo pulsado el botón del interruptor de la luz. (Este modo se recuerda aunque se retire la batería).

### Se suministra con pantalla de color blanco cálido

Permite cambiar a una iluminación de tono blanco cálido (con temperatura de color de 2.500K), que tiene un alto efecto relajante



### Diseño compacto

Se ha conseguido un tamaño mínimo del aparato para ahorrar espacio de uso y almacenamiento diseñándolo en función del tamaño de la batería compatible.



### Puerto de salida USB

1 puerto (Tipo A para DC5V/2,4A)

- Con función de apagado automático (tras 30 minutos de inactividad)
- Con indicador luminoso de salida



### También puede utilizarse para iluminación descendente

Con la "correa con gancho" opcional fijada a los dos orificios de la correa del aparato, la luz puede utilizarse para iluminación descendente colgándola boca abajo.



### Tiempo de carga

	Carga Rápida	
	DC40RA	DC40RC
*1 BL4020 2,0Ah	22 min	30 min
*1 BL4025 2,5Ah	28 min	38 min
*1 BL4040 4,0Ah	45 min	67 min
*1 BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min
*1 BL4080F 8,0Ah	76 min	170 min

\*1 Batería recomendada

	Carga Rápida	
	DC18RC	DC18SD
BL1815N 1,5Ah	15 min	30 min
BL1820B 2,0Ah	24 min	45 min
BL1830B 3,0Ah	22 min	60 min
BL1840B 4,0Ah	36 min	90 min
BL1850B 5,0Ah	45 min	110 min
BL1860B 6,0Ah	55 min	130 min

	Carga Rápida	
	DC10SB	DC10WD
BL1016 15Ah	22 min	50 min
BL1021B 2,0Ah	30 min	70 min
BL1041B 4,0Ah	60 min	130 min

### Accesorios

#### Correa con gancho

Nº de pieza SE00001178

La correa con gancho se sujeta a los dos orificios de la correa del aparato, la luz se puede utilizar para iluminación descendente colgándola boca abajo.



### Linterna de trabajo

#### ML011G / DML817

	ML011G	DML817
Luminosidad (a 0,5 m de la fuente luminosa)	Luz lateral + luz cenital / sólo luz lateral / sólo luz cenital: 240 / 190 / 190 lx	Luz lateral + luz cenital / sólo luz lateral / sólo luz cenital: 240 / 190 / 190 lx
Flujo luminoso	Luz lateral + luz cenital / sólo luz lateral / sólo luz cenital: 300 / 150 / 150 lm	Luz lateral + luz cenital / sólo luz lateral / sólo luz cenital: 300 / 150 / 150 lm
Tiempo de funcionamiento (horas)	con BL4040, a 300 lm: 37 con BL4040, a 150 lm: 64 sin batería: 107 x 77 x 50 mm	con BL4040, a 300 lm: 28 con BL4040, a 150 lm: 49 sin batería: 107 x 77 x 50 mm
Dimensiones (L x A x A)		
Peso neto	0,19 kg	0,21 kg

Standard Equipment: Consultar web

El peso del equipo puede variar dependiendo de los accesorios que lleve, incluido el cartucho de la batería. La combinación más ligera y la más pesada, determinadas por el procedimiento-EPTA 01/2014, se muestran en la tabla. Los elementos del equipo básico y las distintas especificaciones pueden variar dependiendo del país y la región.

**Makita, S.A.**

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823 Coslada (Madrid)  
España Telf.: (34) 916 711 262 Fax.: (34) 916 718 293

**www.Makita ES**